

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.620

Runkoliittimet

Osavaltio: 7.11.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.620 - Runkoliittimet NH-varoke-erottimelle

NH-erottimille koko 1 - 3 ruuviliitännällä, pyörö- ja sektorijohtimien sekä lamelloitujen kuparikiskojen suoraan liitääntään.



ominaisuudet

Tilausno	SV 9344.620
Tuotekuvaus	Pyörö- ja sektorijohtimien sekä lamelloitujen kuparikiskojen suoraan liitääntään. Sopii ruuvikiinnitteiselle NH-varoke-erottimelle.
Materiaali	Messinkivalu
Pintakäsittely	Niklattu
Liitostila lamelloituja latakuparikiskoja varten	Liitintilan leveys: 32 mm Liitintilan korkeus: 20 mm
Rakennekoolle	2/3
OUT_COL_CROSS_SECTION_SEC TOR_CONDUCTOR	120 - 300 mm ²
Pyöröjohdinten liitääntä	95 - 300 mm ²
Pakkausyksikkö	3 kpl
Nettopaino	0.39
Bruttopaino	0.397
Tullitariffinimike	39269097
EAN	4028177541016
ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609