

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.005 Varokepitimet

Osavaltio: 29.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.005 - Varokepitimet 31 A maks. 60 A

Varokepitimet, enint. 60 A, 3-nap., helppo asentaa laitekiskoihin tai OM-laiteadapterilla virtakiskoihin.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9345.005
Rakenne	Sulaketyypille, luokka CC
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Liitäntä pyöröjohtimille	AWG 8–18
Liitântätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Varoketyypille (Class)	CC
Nimellisvirta maks.	30 A
Nimelliskäyttöjännite	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
Ohje	Sopii kynsikiinnitykseen 35 mm:n laitekiskoon (korkeus 7,5/15 mm) DIN EN 60 715:n mukaan tai RiLine-laiteadapteriyhdistelmiin (OM- adapteri/-kannatin)
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Ohje tilausnumerosta	Ei sovellu standardin IEC 60 269-2/-4/-6 mukaisten sulakkeiden 10 x 38 mm kiinnittämiseen
Mitat	Leveys: 54 mm Korkeus: 81 mm
Pyöröjohtinten liitäntä	0,75 - 25 mm ²
Sopii varokkeille	Halkaisija: 10 mm Pituus: 38 mm

ominaisuudet

Jännitealue merkkivaloille	110 - 600 V
Sähköarvot UL (SCCR)	200 kA – 600 V, sulakeluokka CC maks. 30 A, JDDZ/7
Napojen määrä	3-nap.
Pyöröjohtimen poikkileikkaus	0,75 - 25 mm ²
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	0,4 kg
Bruttopaino	0,634 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,018
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	SV Fuseholder, Class CC, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK