

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.015 Varokepitimet

Osavaltio: 14.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.015 - Varokepitimet 31 A maks. 60 A

Varokepitimet, enint. 60 A, 3-nap., helppo asentaa laitekiskoihin tai OM-laiteadapterilla virtakiskoihin.

ominaisuudet

Tilausno	SV 9345.015
Rakenne	Sulaketyyppi, luokka J
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Liitäntä pyöröjohtimille	AWG 1–18
Liitännätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Varoketyypille (Class)	J
Nimellisvirta maks.	30 A
Nimelliskäyttöjännite	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-8
Ohje	Sopii kynsikiinnitykseen 35 mm:n laitekiskoon (korkeus 7,5/15 mm) DIN EN 60 715:n mukaan tai RiLine-laiteadapteriyhdistelmiin (OM- adapteri/-kannatin)
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Mitat	Leveys: 108 mm Korkeus: 115 mm
Pyöröjohdinten liitäntä	1,5 - 50 mm ²
Sopii varokkeille	Halkaisija: 21 mm Pituus: 57 mm
Jännitealue merkkivaloille	110 - 600 V
Sähköarvot UL (SCCR)	200 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 30 A, JDDZ/7

ominaisuudet

Napojen määrä	3-nap.
Pyöröjohtimen poikkileikkaus	1,5 - 50 mm ²
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,84 kg
Bruttopaino	0,966 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,072
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	SV Fuseholder, Class J, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK