

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.015 Varokepitimet

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.015 - Varokepitimet 31 A maks. 60 A

Varokepitimet, enint. 60 A, 3-nap., helppo asentaa laitekiskoihin tai OM-laiteadapterilla virtakiskoihin.

## ominaisuudet

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tilausno                   | SV 9345.015  |
| Rakenne                    | Sulaketyyppi, luokka J   |
| Materiaali                 | Polyamidi<br>Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset  |
| Väri                       | RAL 7035   |
| Liitäntä pyöröjohtimille   | AWG 1–18   |
| Liitântätapa (sähköinen)   | Runkoliittimet   |
| Varoketyypille (Class)     | J  |
| Nimellisvirta maks.        | 30 A   |
| Nimelliskäyttöjännite      | 600 V, 3~  |
| Fuse standard              | UL 248-8   |
| Ohje                       | Sopii kynsikiinnitykseen 35 mm:n laitekiskoon (korkeus 7,5/15 mm)<br>DIN EN 60 715:n mukaan tai RiLine-laiteadapteriyhdistelmiin (OM-<br>adapteri/-kannatin) |
| Test specification         | UL 4248-1<br>UL 4248-4<br>UL 4248-8  |
| Mitat                      | Leveys: 108 mm<br>Korkeus: 115 mm  |
| Pyöröjohdinten liitäntä    | 1,5 - 50 mm <sup>2</sup>   |
| Sopii varokkeille          | Halkaisija: 21 mm<br>Pituus: 57 mm   |
| Jännitealue merkkivaloille | 110 - 600 V  |
| Sähköarvot UL (SCCR)       | 200 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 30 A, JDDZ/7  |

## ominaisuudet

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Napojen määrä                | 3-nap.   |
| Pyöröjohtimen poikkileikkaus | 1,5 - 50 mm <sup>2</sup>                             |
| Pakkausyksikkö               | 2 kpl  |
| Nettopaino                   | 0,84 kg  |
| Bruttopaino                  | 0,966 kg   |
| Kuparimäärä (kg/kappale)     | 0,072  |
| Tullitariffinimike           | 85369095   |
| ETIM 9                       | EC001644   |
| ECLASS 8.0                   | 27400613   |
| Tuotekuvaus                  | SV Fuseholder, Class J, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm) |

## Hyväksynät

|            |   |
|------------|---|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed)  |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus<br>Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |