

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.035 Varokepitimet

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.035 - Varokepitimet 31 A maks. 60 A

Varokepitimet, enint. 60 A, 3-nap., helppo asentaa laitekiskoihin tai OM-laiteadapterilla virtakiskoihin.

## ominaisuudet

Tilausno	SV 9345.035
Rakenne	Sulaketyyppi, luokka J
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Liitäntä pyöröjohtimille	AWG 1–14
Liitântätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Varoketyypille (Class)	J
Nimellisvirta maks.	60 A
Nimelliskäyttöjännite	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-8
Ohje	Sopii kynsikiinnitykseen 35 mm:n laitekiskoon (korkeus 7,5/15 mm) DIN EN 60 715:n mukaan tai RiLine-laiteadapteriyhdistelmiin (OM- adapteri/-kannatin)
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Mitat	Leveys: 120 mm Korkeus: 118 mm
Pyöröjohdinten liitäntä	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Sopii varokkeille	Halkaisija: 27 mm Pituus: 60 mm
Jännitealue merkkivaloille	110 - 600 V
Sähköarvot UL (SCCR)	200 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 60 A, JDDZ/7

## ominaisuudet

Napojen määrä	3-nap.
Pyöröjohtimen poikkileikkaus	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	1,24 kg
Bruttopaino	1,28 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,118
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	SV Fuseholder, Class J, 60 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)

## Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK