

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.040 Varokepitimet

Osavaltio: 3.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.040 - Varokepitimet 30 A

3-napaisiin kiskojärjestelmiin 60 mm kiskovälillä keskeltä keskelle.

## ominaisuudet

|   |   |
|---|---|
| Tilausnro   | SV 9345.040   |
| Rakenne   | Sulaketyypille, luokka CC   |
| Materiaali  | Polyamidi<br>Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset                                   |
| Väri  | RAL 7035  |
| Liitántä pyöröjohtimille                          | AWG 10 - 16   |
| Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle | 60 mm   |
| Liitántätapa (sähköinen)                          | Runkoliittimet  |
| Varoketyypille (Class)                            | CC  |
| Nimellisvirta maks.                               | 30 A  |
| Nimelliskäyttöjännite                             | 600 V, 3~   |
| Fuse standard                                     | UL 248-4  |
| Ohje  | Ei sovellu standardin IEC 60 269-2/-4/-6 mukaisten sulakkeiden 10 x 38 mm kiinnittämiseen |
| Test specification                                | UL 4248-4   |
| Mitat   | Leveys: 27 mm<br>Korkeus: 200 mm  |
| Pyöröjohdinten liitántä                           | 1,5 - 6 mm <sup>2</sup>   |
| Sopii varokkeille                                 | Halkaisija: 10 mm<br>Pituus: 38 mm  |
| Sopii virtakiskoille                              | Korkeus: 5, 10 mm   |
| Jännitealue merkkivaloille                        | 110 - 600 V   |
| Sähköarvot UL (SCCR)                              | 200 kA – 600 V, sulakeluokka CC maks. 30 A, JDDZ/7  |

## ominaisuudet

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Napojen määrä                | 3-nap.                        |
| Pyöröjohtimen poikkileikkaus | 1,5 - 6 mm <sup>2</sup>       |
| Pakkausyksikkö               | 4 kpl                         |
| Nettopaino                   | 0,4 kg                        |
| Bruttopaino                  | 0,84 kg                       |
| Kuparimäärä (kg/kappale)     | 0,032                         |
| Tullitariffinimike           | 85369095                      |
| ETIM 9                       | EC001644                      |
| ECLASS 8.0                   | 27400613                      |
| Tuotekuvaus                  | CC-varokepidin 30 A 600V 4kpl |

## Hyväksynät

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed)              |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |