

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.040 Varokepitimet

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.040 - Varokepitimet 30 A

3-napaisiin kiskojärjestelmiin 60 mm kiskovälillä keskeltä keskelle.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9345.040
Rakenne	Sulaketyypille, luokka CC
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Liitántä pyöröjohtimille	AWG 10 - 16
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Liitántätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Varoketyypille (Class)	CC
Nimellisvirta maks.	30 A
Nimelliskäyttöjännite	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
Ohje	Ei sovellu standardin IEC 60 269-2/-4/-6 mukaisten sulakkeiden 10 x 38 mm kiinnittämiseen
Test specification	UL 4248-4
Mitat	Leveys: 27 mm Korkeus: 200 mm
Pyöröjohdinten liitántä	1,5 - 6 mm ²
Sopii varokkeille	Halkaisija: 10 mm Pituus: 38 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Jännitealue merkkivaloille	110 - 600 V
Sähköarvot UL (SCCR)	200 kA – 600 V, sulakeluokka CC maks. 30 A, JDDZ/7

ominaisuudet

Napojen määrä	3-nap.
Pyöröjohtimen poikkileikkaus	1,5 - 6 mm ²
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	0,4 kg
Bruttopaino	0,84 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,032
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	CC-varokepidin 30 A 600V 4kpl

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK