


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.100 Varokepitimet

Osavaltio: 21.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.100 - Varokepitimet 61 A maks. 400 A

3-napaisiin kiskojärjestelmiin 60 mm kiskovälillä keskeltä keskelle.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9345.100
Rakenne	Sulaketyyppi, luokka J
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset KytKentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri	Runko: RAL 7035 Kansi: RAL 7035/7001
Liitäntä pyöröjohtimille	AWG 2 - MCM 300
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Johtimien lähtö	ylös/alas
Liitöntätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Varoketyypille (Class)	J
Nimellisvirta maks.	100 A
Rated operating current (min.)	61 A
Nimelliskäyttöjännite	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-8
Ohje	UL (listed accessory) -määräystä noudatetaan käytettäessä RiLine-virtakiskojärjestelmän sulakepidikettä
Normit	UL 508
Mitat	Leveys: 184 mm Korkeus: 288 mm
Sopii varokkeille	Halkaisija: 29 mm Pituus: 118 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm

ominaisuudet

Sähköarvot UL (SCCR)	100 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 100 A, JDDZ/7
Napojen määrä	3-nap.
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,61 kg
Bruttopaino	2,615 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,837
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	Varokepidin 100A, 600V

Hyväksynät

Hyväksynät	C-UR UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
------------	--