

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.200 Varokepitimet

Osavaltio: 3.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.200 - Varokepitimet 61 A maks. 400 A

3-napaisiin kiskojärjestelmiin 60 mm kiskovälillä keskeltä keskelle.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9345.200
Rakenne	Sulaketyyppi, luokka J
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset KytKentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri	Runko: RAL 7035 Kansi: RAL 7035/7001
Liitäntä pyöröjohtimille	AWG 4/0 - MCM 600
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Johtimien lähtö	ylös/alas
Liitöntätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Varoketyypille (Class)	J
Nimellisvirta maks.	200 A
Rated operating current (min.)	101 A
Nimelliskäyttöjännite	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-8
Ohje	UL (listed accessory) -määräystä noudatetaan käytettäessä RiLine-virtakiskojärjestelmän sulakepidikettä
Normit	UL 508
Mitat	Leveys: 210 mm Korkeus: 288 mm
Sopii varokkeille	Halkaisija: 41 mm Pituus: 146 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm

## ominaisuudet

---

Sähköarvot UL (SCCR)	100 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 200 A, JDDZ/7
Napojen määrä	3-nap.
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,939 kg
Bruttopaino	3,94 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	1,389
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	Varokepidin 200A, 600V

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	C-UR UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
------------	--