

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.400 Varokepitimet

Osavaltio: 25.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.400 - Varokepitimet 61 A maks. 400 A

3-napaisiin kiskojärjestelmiin 60 mm kiskovälillä keskeltä keskelle.

ominaisuudet

| | |
|---|--|
| Tilausnro | SV 9345.400 |
| Rakenne | Sulaketyyppi, luokka J |
| Materiaali | Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset KytKentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu |
| Väri | Runko: RAL 7035 Kansi: RAL 7035/7001 |
| Liitäntä pyöröjohtimille | AWG 4/0 - MCM 600 |
| Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle | 60 mm |
| Johtimien lähtö | ylös/alas |
| Liitöntätapa (sähköinen) | Runkoliittimet |
| Varoketyypille (Class) | J |
| Nimellisvirta maks. | 400 A |
| Rated operating current (min.) | 201 A |
| Nimelliskäyttöjännite | 600 V, 3~ |
| Fuse standard | UL 248-8 |
| Ohje | UL (listed accessory) -määräystä noudatetaan käytettäessä RiLine-virtakiskojärjestelmän sulakepidikettä |
| Normit | UL 508 |
| Mitat | Leveys: 250 mm Korkeus: 328 mm |
| Sopii varokkeille | Halkaisija: 54 mm Pituus: 181 mm |
| Sopii virtakiskoille | Korkeus: 5, 10 mm |

ominaisuudet

| | |
|--------------------------|--|
| Sähköarvot UL (SCCR) | 100 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 400 A, JDDZ/7 |
| Napojen määrä | 3-nap. |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 5 kg |
| Bruttopaino | 5,32 kg |
| Kuparimäärä (kg/kappale) | 2,106 |
| Tullitariffinimike | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001644 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Tuotekuvaus | Varokepidin 201-400A UL-hyväksytty |

Hyväksynät

| | |
|------------|--|
| Hyväksynät | C-UR UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized) |
|------------|--|