

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.400 Varokepitimet

Osavaltio: 3.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.400 - Varokepitimet 61 A maks. 400 A

3-napaisiin kiskojärjestelmiin 60 mm kiskovälillä keskeltä keskelle.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9345.400
Rakenne	Sulaketyyppi, luokka J
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset KytKentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri	Runko: RAL 7035 Kansi: RAL 7035/7001
Liitäntä pyöröjohtimille	AWG 4/0 - MCM 600
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Johtimien lähtö	ylös/alas
Liitöntätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Varoketyypille (Class)	J
Nimellisvirta maks.	400 A
Rated operating current (min.)	201 A
Nimelliskäyttöjännite	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-8
Ohje	UL (listed accessory) -määräystä noudatetaan käytettäessä RiLine-virtakiskojärjestelmän sulakepidikettä
Normit	UL 508
Mitat	Leveys: 250 mm Korkeus: 328 mm
Sopii varokkeille	Halkaisija: 54 mm Pituus: 181 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm

ominaisuudet

Sähköarvot UL (SCCR)	100 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 400 A, JDDZ/7
Napojen määrä	3-nap.
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	5 kg
Bruttopaino	5,32 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	2,106
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	Varokepidin 201-400A UL-hyväksytty

Hyväksynät

Hyväksynät	C-UR UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
------------	--