

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.614 CB-laiteadapterit

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.614 - CB-laiteadapterit 4-nap.

ominaisuudet

Tilausno	SV 9345.614
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Toimitus	Liitäntänauhat Urakappaleet
Nimellisvirta maks.	250 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 4~
Sähköarvot UL (SCCR)	65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 250 A, DIVQ/7
Johtimien lähtö	alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Ohje	Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Napojen määrä	4-nap.
Mitat	Leveys: 140 mm Korkeus: 310 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)	ABB (T3S, XT3) Eaton (NZM2-4/250 A) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250) Schrack (MC2) Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,405 kg
Bruttopaino	2,526 kg

ominaisuudet

Kuparimäärä (kg/kappale)	1,134
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV CB-laiteadapteri 250A, 690V

Hyväksynät

Hyväksynät	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK