

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.700 CB-laiteadapterit

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.700 - CB-laiteadapterit 3-nap.

CB-laiteadapteri tehokytkimien yleistä ja helppoa asennusta varten.



ominaisuudet

Tilausnro	SV 9345.700
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Toimitus	Liitännänauhat Urakappaleet
Nimellisvirta maks.	630 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Sähköarvot UL (SCCR)	65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7
Johtimien lähtö	ylös
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Ohje	Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Napojen määrä	3-nap.
Ohje tilausnumerosta	Käytettäessä kytkentälaitetta Siemens VL630 tarvitaan lisäksi pistokelista 9342.720
Mitat	Leveys: 140 mm Korkeus: 345 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm

ominaisuudet

Sopii valmistajille (tyyppi)	ABB (S5, T5, T5 UL) Allen Bradley (140U-L) Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A) GE (FG630) Legrand (DPX 630) Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW) OEZ (BH630N, BH630S) Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600) Schrack (MC3) Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64) Terasaki (E630, S630)
Hyväksynät	UL
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,6 kg
Bruttopaino	3,808 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	2,44
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV CB laiteadapteri 630A, 690V

Hyväksynät

Hyväksynät	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK