

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.720 CB-laiteadapterit

Osavaltio: 6.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.720 - CB-laiteadapterit 3-nap.

CB-laiteadapteri tehokytkimien yleistä ja helppoa asennusta varten.



ominaisuudet

Tilausnro	SV 9345.720
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Toimitus	Liitännänauhat Urakappaleet
Nimellisvirta maks.	400 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Sähköarvot UL (SCCR)	65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 400 A, DIVQ/7
Johtimien lähtö	ylös
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Ohje	Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Napojen määrä	3-nap.
Mitat	Leveys: 140 mm Korkeus: 345 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm

ominaisuudet

Sopii valmistajille (tyyppi)	Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A) GE (FG400) Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW) Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400) Schrack (MC3) Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63) Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Hyväksynät	UL
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,88 kg
Bruttopaino	2,98 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	1,533
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV CB laiteadapteri 400A, 690V

Hyväksynät

Hyväksynät	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK