

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.724 CB-laiteadapterit

Osavaltio: 19.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.724 - CB-laiteadapterit 4-nap.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9345.724
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kuparirullat Liitántäruuvit
Nimellisvirta maks.	500 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 4~
Johtimien lähtö	alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Ohje	Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Napojen määrä	4-nap.
Mitat	Leveys: 185 mm Korkeus: 300 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)	Eaton
Sopii valmistajille (tyyppi)	Eaton (NZM3-4-XKR130)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3.419
Bruttopaino	3.542
Kuparimäärä (kg/kappale)	2.16
Tullitariffinimike	85369095
EAN	4028177684539

ominaisuudet

ETIM 9	EC001531
--------	----------

ECLASS 8.0	27370304
------------	----------

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK