

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.724 CB-laiteadapterit

Osavaltio: 8.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.724 - CB-laiteadapterit 4-nap.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9345.724
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kuparirullat Liitántäruuvit
Nimellisvirta maks.	500 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 4~
Johtimien lähtö	alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Ohje	Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Napojen määrä	4-nap.
Mitat	Leveys: 185 mm Korkeus: 300 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)	Eaton
Sopii valmistajille (tyyppi)	Eaton (NZM3-4-XKR130)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,419 kg
Bruttopaino	3,542 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	2,16
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531

# ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

27370304

---

Tuotekuvaus

CB-laiteadapteri 500A 690V 4-nap.

# Hyväksynät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK