

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.734 CB-laiteadapterit

Osavaltio: 4.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.734 - CB-laiteadapterit 4-nap.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9345.734
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kuparirullat Liitántäruuvit
Nimellisvirta maks.	500 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 4~
Johtimien lähtö	alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Ohje	Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Napojen määrä	4-nap.
Mitat	Leveys: 185 mm Korkeus: 300 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)	Siemens
Sopii valmistajille (tyyppi)	Siemens (VL400)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,36 kg
Bruttopaino	3,489 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	2,103
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27370304

Tuotekuvaus

SV RiLine60 CB-adapteri katkaisijoille, 500 A, 690 V, 4-napainen, kaapeliläpivienti alhaalla, kytkinlaitteille merkki:, Siemens

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus