

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.030

NH-varoke-erotinkisko

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.030 - NH-varoke-erotinkisko



ominaisuudet

Tilausno	SV 9346.030
Materiaali	Lasikuituvahvisteinen polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset Kytkekiskot: hopeoitu kovakupari
Väri	Runko: RAL 7035 Kansi: RAL 7001 Kahva: RAL 7016
Toimitus	3 kiinnityshakaa
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	100 mm
Johtimien lähtö	ylös/alas
Liitântätapa (sähköinen)	Ruuvi M8
Nimellisvirta maks.	160 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
NH-koko	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat	Leveys: 50 mm Korkeus: 400 mm
Pyöröjohdinten liitântä	2,5 - 95 mm ²
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm

ominaisuudet

Napojen määrä	3-nap.
Pyöröjohtimen poikkileikkaus	2,5 - 95 mm ²
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,18 kg
Bruttopaino	1,259 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,65
Tullitariffinimike	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Tuotekuvaus	SV RiLine60 varokekuormanerotinlista koko NH00, 160 A, 690 V, 3-napainen, M8-ruuvi, 100 mm -kiskojärjestelmiin.

Hyväksynät

Hyväksynät	CQC-CCC
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK