

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9350.075

Kiskoliitin

Osavaltio: 4.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9350.075 - Kiskoliitin

Virtakiskojen liittämiseen reikiä poraamatta.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9350.075
Tuotekuvaus	Suorakulmaisten virtakiskojen jatkoksiin ilman porauksia.
Materiaali	Yläosa: St 37, niklattu Kontaktilevy: E-Cu, niklattu
Liitântätapa	Yksittäisliitântä
Sopii virtakiskoille	12 x 5 – 15 x 10
Pakkausyksikkö	3 kpl
Nettopaino	0,39 kg
Bruttopaino	0,411 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,05
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000713
ECLASS 8.0	27400606
Tuotekuvaus	Kiskoliitin 12x5 - 15x10mm 3kpl

Hyväksynnät

Hyväksynnät	ABS UL + C-UL (listed)
-------------	---------------------------

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK