

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.000

## RiLineX rivityssarja

Osavaltio: 3.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.000 - RiLineX rivityssarja piirilevylle

RiLineX rivityssarja valmiille virtakiskoalustalle, käytettävissä 550 A:lle ja 800 A:lle. Koostuu kiskokiinnittimestä ja kosketussuojasta. Virtakiskoalustojen yksinkertaiseen, reiättömään rivittämiseen kahden rivitetyn VX-kaapin väliin.



## ominaisuudet

Tilausno	RX 9360.000
Hyödyt	Ajansäästö täysin digitaalisten tuotetietojen avulla Lyhyempi asennusaika esiasennetun, valmiin kiskoalustan ansiosta Testattu oikosulkukestoisuus enintään 65 kA Soveltuu sovelluksiin, joissa vaihtovirta on enintään 1000 V AC ja tasavirta 1500 V DC Testattu ja sertifioitu IEC:n ja UL:n mukaisesti Yksinkertainen laajentaminen ja rivitys
Materiaali	Yläosa: teräslevyä, sinkitty Kosketuslevy: E-Cu, tinattu Etupuolen peitelevy: Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 35745
Toimitus	3 kiskojohtinta 1 etupuolen peitelevy 1 eristyslevy
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB

# ominaisuudet

Normit	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Nimellisvirta maks.	780 A
Nimellisvirta (UL):	780 A
Sähköarvot UL (SCCR)	52,5 kA – 600 V, RMS, suojaamaton 100 kA - 600 V, sulakeluokka L maks. 1600 A, JDDZ/7 100 kA – 600 V, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7 100 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 800 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, Circuit Breaker maks. 800 A, DIVQ/7
Nimellisylijännite Uimp	12 kV
Nimellisjännitteelle	1 000 V AC 1 500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Nimelliseristysjännite Ui	1 000 V AC 1 500 V DC
Rated impulse withstand current	103 kA 115,5 kA
Lyhytaikainen mitoituskestovirta / t	45 kA/200 ms 52,5 kA/500 ms
Ylijänniteluokitus	4
Kontaminaatioaste	3
Napojen määrä	3-nap.
Sopii tilausnumerolle	9360004 9360008 9360024 9360028 9360064 9360068 9360084 9360088
Perusvärähtelyn taajuus	50...60 Hz
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...90 %

## ominaisuudet

Sopii virtakiskoille	30 x 5/10
Käyttölämpötila-alue	-5 °C...55 °C
Mitat	Leveys: 154 mm Korkeus: 240 mm Syvyys: 77 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,88 kg
Bruttopaino	1,924 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,297
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC002270
Tuotekuvaus	RX-rivityssarja sis. liittimet RiLineX virtakiskoalustalle, 3-napainen

## Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration