


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.028

## RiLineX -virtakiskoalusta

Osavaltio: 15.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.028 - RiLineX -virtakiskoalusta

RiLineX valmis virtakiskoalusta, 3-napainen, 800 A sisältää virtakiskot 30 x 10 mm. Alustan pituus 1105 mm soveltuu 1200 mm levyisille kaapeille. Täysin kosketussuojattu IP 2XB:hen asti, varustettavissa IP 3X:ään. Vaakasuoraan, pystysuoraan ja yläpuoliseen asennukseen. Soveltuu jännitteille 1000 V AC ja 1500 V DC saakka. Testattu oikosulkukestoisuus enintään 65 kA. Kaapelin vieminen virtakiskoalustan takakautta mahdollista. IEC- ja UL-hyväksytty.



## ominaisuudet

Tilausnro	RX 9360.028
Hyödyt	Ajansäästö täysin digitaalisten tuotetietojen avulla Lyhyempi asennusaika esiasennetun, valmiin kiskoalustan ansiosta Soveltuu sovelluksiin, joissa vaihtovirta on enintään 1000 V AC ja tasavirta 1500 V DC Testattu oikosulkukestoisuus enintään 65 kA Kosketussuoja IP 2XB:hen asti, varustettavissa IP 3X:ään Testattu ja sertifioitu IEC:n ja UL:n mukaisesti Yksinkertainen laajentaminen ja rivitys
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset E-Cu
Väri	RAL 35745 RAL 9005
Toimitus	Suljettu kiskoalusta sisältäen integroidut virtakiskot
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB

# ominaisuudet

Normit	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Nimellisvirta maks.	800 A
Nimellisvirta (UL):	800 A
Sähköarvot UL (SCCR)	65 kA – 600 V, RMS, suojaamaton 100 kA - 600 V, sulakeluokka L maks. 1600 A, JDDZ/7 100 kA – 600 V, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7 100 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 800 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, Circuit Breaker maks. 800 A, DIVQ/7
Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)	60 mm
Nimellisylimijännite Uimp	12 kV
Nimellisjännitteelle	1 000 V AC 1 500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Nimelliseristysjännite Ui	1 000 V AC 1 500 V DC
Rated impulse withstand current	143 kA 143 kA (UL)
Lyhytaikainen mitoituskestovirta / t	65 kA/500 ms
Ylijänniteluokitus	4
Kontaminaatioaste	3
Virtakiskojen mitat	30 mm x 10 mm
Napojen määrä	3-nap.
Perusvärähtelyn taajuus	50...60 Hz
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...90 %
Käyttölämpötila-alue	-5 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...75 °C

## ominaisuudet

Mitat	Leveys: 1.105 mm Korkeus: 246 mm Syvyys: 49,2 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	14 kg
Bruttopaino	14,68 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	8,838
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC001900
Tuotekuvaus	RX RiLineX virtakiskoalusta 800 A, 3-napainen, sis. virtakiskon E-Cu 30x10 mm, 60 mm kiskon keskiväli, L: 1105 mm

## Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration