


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.084

RiLineX -virtakiskoalusta

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE




SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.084 - RiLineX -virtakiskoalusta

RiLineX valmis virtakiskoalusta, 3-napainen, 550 A sisältää virtakiskot 30 x 5 mm. Alustan pituus 705 mm soveltuu 800 mm levyisille kaapeille. Täysin kosketussuojattu IP 2XB:hen asti, varustettavissa IP 3X:ään. Vaakasuoraan, pystysuoraan ja yläpuoliseen asennukseen. Soveltuu jännitteille 1000 V AC ja 1500 V DC saakka. Testattu oikosulkukestoisuus enintään 45 kA. Kaapelin vieminen virtakiskoalustan takakautta mahdollista. IEC- ja UL-hyväksytty.



ominaisuudet

Tilausnro	RX 9360.084
Hyödyt	Ajansäästö täysin digitaalisten tuotetietojen avulla Lyhyempi asennusaika esiasennetun, valmiin kiskoalustan ansiosta Soveltuu sovelluksiin, joissa vaihtovirta on enintään 1000 V AC ja tasavirta 1500 V DC Testattu oikosulkukestoisuus enintään 65 kA Kosketussuoja IP 2XB:hen asti, varustettavissa IP 3X:ään Testattu ja sertifioitu IEC:n ja UL:n mukaisesti Yksinkertainen laajentaminen ja rivitys
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset E-Cu
Väri	RAL 35745 RAL 9005
Toimitus	Suljettu kiskoalusta sisältäen integroidut virtakiskot
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB

ominaisuudet

Normit	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Nimellisvirta maks.	550 A
Nimellisvirta (UL):	540 A
Sähköarvot UL (SCCR)	45 kA – 600 V, RMS, suojaamaton 100 kA - 600 V, sulakeluokka L maks. 1600 A, JDDZ/7 100 kA – 600 V, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7 100 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 800 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, Circuit Breaker maks. 800 A, DIVQ/7
Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)	60 mm
Nimellisylimijännite Uimp	12 kV
Nimellisjännitteelle	1 000 V AC 1 500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Nimelliseristysjännite Ui	1 000 V AC 1 500 V DC
Rated impulse withstand current	115,5 kA 94,5 kA (UL)
Lyhytaikainen mitoituskestovirta / t	45 kA/500 ms
Ylijänniteluokitus	4
Kontaminaatioaste	3
Virtakiskojen mitat	30 mm x 5 mm
Napojen määrä	3-nap.
Perusvärähtelyn taajuus	50...60 Hz
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...90 %
Käyttölämpötila-alue	-5 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...75 °C

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 705 mm Korkeus: 246 mm Syvyys: 49,2 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	6,2 kg
Bruttopaino	6,616 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	2,805
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC001900
Tuotekuvaus	RX RiLineX virtakiskoalusta 550 A, 3-napainen, sis. virtakiskon E-Cu 30x5 mm, 60 mm kiskon keskiväli, L: 705 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration