


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.103 RiLineX rivityssarja

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.103 - RiLineX rivityssarja perusmoduulille

Lyhyt rivityssarja, ilman kiskoliitintä



## ominaisuudet

Tilausno	RX 9360.103
Hyödyt	Skaalattavat järjestelmän pituudet perusmoduuleilla Helppo asentaa Skaalattavat nimellisvirrat muuttamalla virtakiskopinta-alaa Testattu oikosulkukestoisuus enintään 65 kA Soveltuu sovelluksiin, joissa vaihtovirta on enintään 1000 V AC ja tasavirta 1500 V DC
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 35745
Toimitus	Virtakiskoalusta, päätemoduuli vasemmalle ja oikealle Virtakiskoalustamoduulin suojus Virtakiskoalustamoduuli, pohjalevy Sis. kiinnitystarvikkeet
Napojen määrä	3-nap.
Sopii tilausnumerolle	9365.003 9360.110 9360.120 9360.150

# ominaisuudet

Mitat	Korkeus: 240 mm Syvyys: 77 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	1,5 kg
Bruttopaino	1,752 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,18
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC002270
Tuotekuvaus	RX-rivityssarja, 3-p., RiLineX-perusmoduulille, ilman liitintä (yksinkertainen liitintä)

# Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration