

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.104 RiLineX rivityssarja

Osavaltio: 24.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.104 - RiLineX rivityssarja perusmoduulille

RiLineX pitkä rivityssarja, 3-napainen, virtakiskoalustan jatkamiseen kahden rivitetyn VX-kaapin välissä (kenttien rivitys). Tuote sisältää kosketussuojan eteen ja taakse. Sarja toimitetaan ilman kiskoliittimiä (9365013), jotka ovat saatavissa lisävarusteina



ominaisuudet

Tilausno	RX 9360.104
Hyödyt	Skaalattavat järjestelmän pituudet perusmoduuleilla Helppo asentaa Skaalattavat nimellisvirrat muuttamalla virtakiskopinta-alaa Testattu oikosulkukestoisuus enintään 65 kA Soveltuu sovelluksiin, joissa vaihtovirta on enintään 1000 V AC ja tasavirta 1500 V DC
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 35745
Toimitus	Virtakiskoalusta, päätemoduuli vasemmalle ja oikealle Virtakiskoalustamoduulin suojus Virtakiskoalustamoduuli, pohjalevy Sis. kiinnitystarvikkeet
Napojen määrä	3-nap.
Sopii tilausnumerolle	9365.013 9360.110 9360.120 9360.150

ominaisuudet

Mitat	Korkeus: 240 mm Syvyys: 77 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	1,46 kg
Bruttopaino	1,481 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,06
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC002270
Tuotekuvaus	RX-rivityssarja, 3-p., RiLineX-perusmoduulille, ilman liitintä (riviliitos)

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration