


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.110

RiLineX-perusmoduuli

Osavaltio: 15.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.110 - RiLineX-perusmoduuli

RiLineX perusmoduuli, 3-napainen, leveys 100 mm, integroidulla, ylrakennettavalla virtakiskopidikkeellä, modulaariselle RiLineX-virtakiskoalustalle. Lattakuparikiskot kokoa 15 x 5 mm:stä 30 x 10 mm:iin ovat integroitavissa. Täysin kosketussuojattu IP 2XB:hen asti, varustettavissa IP 3X:ään. Perusmoduuli koostuu alaosasta, joka sisältää virtakiskopidikkeen, ja yläosasta, joka toimii kosketussuojana. Perusmoduuleista kootulle kokonaisratkaisulle tarvitaan lisäksi päätemoduuleja.



ominaisuudet

Tilausnro	RX 9360.110
Hyödyt	Skaalattavat järjestelmän pituudet perusmoduuleilla Helppo asentaa Skaalattavat nimellisvirrat muuttamalla virtakiskopinta-alaa Testattu oikosulkukestoisuus enintään 65 kA Soveltuu sovelluksiin, joissa vaihtovirta on enintään 1000 V AC ja tasavirta 1500 V DC Kosketussuoja IP 2XB:hen asti, varustettavissa IP 3X:ään Testattu ja sertifioitu IEC:n ja UL:n mukaisesti Yksinkertainen laajentaminen ja rivitys
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 35745 RAL 9005
Toimitus	Perusmoduuli, alaosa Perusmoduuli (kosketussuojan kansi) Sis. Kiinnitysruuvit

ominaisuudet

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB
Normit	IEC/EN 61439-1 UL 508
Nimellisvirta maks.	800 A
Ohje	Virtakiskot eivät sisälly toimitukseen
Sähköarvot UL (SCCR)	65 kA – 600 V, RMS, suojaamaton 100 kA - 600 V, sulakeluokka L maks. 1600 A, JDDZ/7 100 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 800 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, Circuit Breaker maks. 800 A, DIVQ/7
Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)	60 mm
Nimellisylijännite Uimp	12 kV
Nimellisjännitteelle	1 000 V AC 600 V AC (UL) 1 500 V DC 600 V DC (UL)
Nimelliseristysjännite Ui	1 000 V AC 1 500 V DC
Lyhytaikainen mitoituskestovirta / t	65 kA/500 ms
Ylijänniteluokitus	4
Kontaminaatioaste	3
Napojen määrä	3-nap.
Perusvärähtelyn taajuus	50...60 Hz
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...90 %
Sopii virtakiskoille	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Käyttölämpötila-alue	-5 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...75 °C

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 100 mm Korkeus: 246 mm Syvyys: 49,2 mm
Pakkausyksikkö	6 kpl
Nettopaino	3 kg
Bruttopaino	3,292 kg
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC001900
Tuotekuvaus	RX RiLineX -perusmoduuli, 3-napainen, P=100 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration