

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.150

## RiLineX-perusmoduuli

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.150 - RiLineX-perusmoduuli

RiLineX perusmoduuli, 3-napainen, leveys 54 mm, integroidulla, ylrakennettavalla virtakiskopidikkeellä, modulaariselle RiLineX-virtakiskoalustalle. Lattakuparikiskot kokoa 15 x 5 mm:stä 30 x 10 mm:iin ovat integroitavissa. Täysin kosketussuojattu IP 2XB:hen asti, varustettavissa IP 3X:ään. Perusmoduuli koostuu alaosasta, joka sisältää virtakiskopidikkeen, ja yläosasta, joka toimii kosketussuojana. Perusmoduuleista kootulle kokonaisratkaisulle tarvitaan lisäksi päätemoduuleja.



## ominaisuudet

Tilausnro	RX 9360.150
Hyödyt	Skaalattavat järjestelmän pituudet perusmoduuleilla Helppo asentaa Skaalattavat nimellisvirrat muuttamalla virtakiskopinta-alaa Testattu oikosulkukestoisuus enintään 65 kA Soveltuu sovelluksiin, joissa vaihtovirta on enintään 1000 V AC ja tasavirta 1500 V DC Kosketussuoja IP 2XB:hen asti, varustettavissa IP 3X:ään Testattu ja sertifioitu IEC:n ja UL:n mukaisesti Yksinkertainen laajentaminen ja rivitys
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 35745 RAL 9005
Toimitus	Perusmoduuli, alaosa Perusmoduuli (kosketussuojan kansi) Sis. Kiinnitysruuvit

# ominaisuudet

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB
Normit	IEC/EN 61439-1 UL 508
Nimellisvirta maks.	800 A
Ohje	Virtakiskot eivät sisälly toimitukseen
Sähköarvot UL (SCCR)	65 kA – 600 V, RMS, suojaamaton 100 kA - 600 V, sulakeluokka L maks. 1600 A, JDDZ/7 100 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 800 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, Circuit Breaker maks. 800 A, DIVQ/7
Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)	60 mm
Nimellisylijännite Uimp	12 kV
Nimellisjännitteelle	1 000 V AC 600 V AC (UL) 1 500 V DC 600 V DC (UL)
Nimelliseristysjännite Ui	1 000 V AC 1 500 V DC
Lyhytaikainen mitoituskestovirta / t	65 kA/500 ms
Ylijänniteluokitus	4
Kontaminaatioaste	3
Napojen määrä	3-nap.
Perusvärähtelyn taajuus	50...60 Hz
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...90 %
Sopii virtakiskoille	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Käyttölämpötila-alue	-5 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...75 °C

## ominaisuudet

---

Mitat	Leveys: 54 mm Korkeus: 246 mm Syvyys: 49,2 mm
Pakkausyksikkö	6 kpl
Nettopaino	1,56 kg
Bruttopaino	1,92 kg
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC001900
Tuotekuvaus	RX RiLineX -perusmoduuli, 3-napainen, P=54 mm

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration