

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.500 RiLineX CB-adapteri

Osavaltio: 18.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.500 - RiLineX CB-adapteri

RiLineX CB -laiteadapteri (3-napainen, enintään 160 A) 60 mm virtakiskojärjestelmille. Laitteen leveys on 81 mm. Easy Fix -mallin avulla adapteri- ja kytkinlaiteasennukset voidaan suorittaa toisistaan riippumatta. Tämä soveltuu kaikille tavanomaisille valmistajille. Adapteri sopii työkaluttomaan päälleasennukseen alustaan. Adapterin kiskovahvuuden sovitus 5 ja 10 mm välillä tehdään puoliautomaattisesti. Kaapelireitti alhaalla.



## ominaisuudet

Tilausnro	RX 9360.500
Rakenne	Easy Fix
Hyödyt	Kompaktikatkaisijan asennus suoraan kiskoalustaan Asennus kiinni napsauttamalla 250 A:iin asti ja yksinkertainen asentaminen 5/10 mm vahvuisille virtakiskoille Markkinoilta saatavien kytkintyyppien nopea ja yksinkertainen esiasennus kytkentäkaappien ulkopuolelle
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 9005 RAL 35745
Toimitus	Sisältää 3 liitântätilan suojusta
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB
Nimellisyljännite Uimp	8 kV

# ominaisuudet

Nimellisjännitteelle	690 V AC 600 V AC (UL)
Nimellisericistysjännite Ui	1 000 V
Rated impulse withstand current	80 kA
Kontaminaatioaste	3
Napojen määrä	3-nap.
Johtimien lähtö	alas
Liitântätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Sopii valmistajille (tyyppi)	ABB (A1, S2, T1, T2, XT1, XT2, FD63/FD160) BTicino (M1 160) Chint (NM8N-125, NM1-63H, NM1-125H, NXM-63S, NXM-125S, NXM-160S, NXMS-160) Eaton (NZM1) Fuji Electric (BW125JAG-3P) Hager (P160) Himel (HDM3-100F/N, HDM3L-125) Hyundai Electric (100AF, 125AF, 125D, 160D AF) Legrand (DPX 160, DPX 250 ER, DPX <sup>3</sup> 160) LS Electric (100AF, 125AF, TE100, TD100, TE160, TD160) Mitsubishi (NF63-SV, NF125-SV) OEZ (BC160) Rockwell (140G-C2C3-D10, 140G-C2C3-D12, 140-C2E3-D16, 140G-H0F3-D10, 140G-H0F3-D12, 140G-H0F3-D16) Sassin (3SM8L-100) Schneider (NSC100N, NSXm50, NSXm100, NSXm160, NSXm250, NSE100) Schrack (MC1) Siemens (3VA10, 3VA11) Terasaki (E125, S125)
Sopii virtakiskojärjestelmille	RiLineX RiLine60
Perusvärähtelyn taajuus	50...60 Hz
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...90 %

# ominaisuudet

Sopii virtakiskoille	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Käyttölämpötila-alue	-25 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...75 °C
Mitat	Leveys: 82 mm Korkeus: 252 mm Syvyys: 63 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,364 kg
Bruttopaino	1,367 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,375
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,28
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
Tuotekuvaus	RX CB -adapteri 160 A, 3-napainen, Easy Fix -malli, kaapelivienti alhaalla, L=81 mm

# Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration