


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.503

RiLineX Circuit-breaker component adaptor

Osavaltio: 1.8.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.503 - RiLineX Circuit-breaker component adaptor

CB component adaptors for the RiLineX busbar platform in widths 81 to 140 mm. For mounting moulded-case circuit-breakers (MCCBs). Products are available in two variants: An "Easy-Fix" variant for user-friendly external mounting of switches from all standard manufacturers, and a "Universal" variant with U nuts for maximum flexibility.

ominaisuudet

Tilausnro	RX 9360.503
Rakenne	Easy Fix
Hyödyt	Kompaktikatkaisijan asennus suoraan kiskoalustaan Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 9005 RAL 35745
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB
Nimellisvirta maks.	160 A
Nimellisvirta (UL):	125 A
Nimellisylijännite Uimp	12 kV
nimellisjännitteelle	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)
Rated insulation voltage	1 000 V
Ylijänniteluokitus	4
Kontaminaatioaste	3
Napojen määrä	3-nap.

ominaisuudet

Johtimien lähtö	ylös
Liitântätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Sopii virtakiskojärjestelmille	RiLineX RiLine60
Perusvärähtelyn taajuus	50...60 Hz
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...90 %
Sopii virtakiskoille	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Käyttölämpötila-alue	-25 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...75 °C
Mitat	Leveys: 81 mm Korkeus: 252 mm Syvyys: 63 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed)
-------------	--------------------