

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.525 RiLineX CB-adapteri

Osavaltio: 21.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.525 - RiLineX CB-adapteri

RiLineX CB -laiteadapteri (3-napainen, enintään 400 A) 60 mm virtakiskojärjestelmille. Laitteen leveys 145 mm. Easy Fix -mallin avulla adapteri- ja kytkinlaiteasennukset voidaan suorittaa toisistaan riippumatta. Tämä soveltuu kaikille tavanomaisille valmistajille. Adapteri sopii työkaluttomaan päälleasennukseen alustaan. Adapterin kiskovahvuuden sovitus 5 ja 10 mm välillä tehdään puoliautomaattisesti. Adapterin kaapelireitti voidaan muuttaa ylhäälle tai alhaalle helposti.



ominaisuudet

Tilausnro	RX 9360.525
Rakenne	Easy Fix
Hyödyt	Kompaktikatkaisijan asennus suoraan kiskoalustaan Asennus kiinni napsauttamalla 250 A:iin asti ja yksinkertainen asentaminen 5/10 mm vahvuisille virtakiskoille Markkinoilta saatavien kytkintyyppien nopea ja yksinkertainen esiasennus kytkentäkaappien ulkopuolelle
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 9005 RAL 35745
Toimitus	Sisältää 3 liitinsuojusta
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB
Nimellisyljännite Uimp	8 kV

ominaisuudet

Nimellisjännitteelle	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)
Nimelliseristysjännite Ui	1 000 V
Kontaminaatioaste	3
Napojen määrä	3-nap.
Johtimien lähtö	ylös/alas
Poikkipinta-ala	29 mm ² 6 mm ²
Sopii valmistajille (tyyppi)	Löydät helposti sopivan laitesovittimen Lataukset-kohdan valintaohjeemme avulla.
Sopii virtakiskojärjestelmille	RiLineX RiLine60
Perusvärähtelyn taajuus	50...60 Hz
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...90 %
Sopii virtakiskoille	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Käyttölämpötila-alue	-25 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...75 °C
Mitat	Leveys: 145 mm Korkeus: 325,8 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4 kg
Bruttopaino	4,298 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	1,652
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	19,01
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531

ominaisuudet

Tuotekuvaus

RX CB -adapteri 400 A, 3-napainen, Easy Fix -malli, L= 140 mm

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
PCF-declaration