


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.535 RiLineX CB-adapteri

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.535 - RiLineX CB-adapteri

RiLineX CB -laiteadapteri (3-napainen, enintään 630 A) 60 mm virtakiskojärjestelmille. Laitteen leveys on 145 mm. Easy Fix -mallin avulla adapteri- ja kytkinlaiteasennukset voidaan suorittaa toisistaan riippumatta. Tämä soveltuu kaikille tavanomaisille valmistajille. Adapteri sopii työkaluttomaan päälleasennukseen alustaan. Adapterin kiskovahvuuden sovitus 5 ja 10 mm välillä tehdään puoliautomaattisesti. Adapterin kaapelireitti voidaan muuttaa ylhäälle tai alhaalle helposti.



ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tilausnro | RX 9360.535 |
| Rakenne | Easy Fix |
| Hyödyt | Kompaktikatkaisijan asennus suoraan kiskoalustaan Asennus kiinni napsauttamalla 250 A:iin asti ja yksinkertainen asentaminen 5/10 mm vahvuisille virtakiskoille Markkinoilta saatavien kytkintyyppien nopea ja yksinkertainen esiasennus kytkentäkaappien ulkopuolelle |
| Materiaali | Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset |
| Väri | RAL 9005 RAL 35745 |
| Toimitus | Sisältää 3 liitinsuojusta |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 2XB |
| Nimellisyljännite Uimp | 8 kV |

ominaisuudet

| | |
|------------------------------------|--|
| Nimellisjännitteelle | 690 V AC 600 V AC (UL) |
| Nimelliseristysjännite Ui | 1 000 V |
| Kontaminaatioaste | 3 |
| Napojen määrä | 3-nap. |
| Johtimien lähtö | ylös/alas |
| Liitântätapa (sähköinen) | Ruuvi M10 |
| Poikkipinta-ala | 29 mm ² 6 mm ² |
| Sopii valmistajille (tyyppi) | Löydät helposti sopivan laitesovittimen Lataukset-kohdan valintaohjeemme avulla. |
| Sopii virtakiskojärjestelmille | RiLineX RiLine60 |
| Perusvärähtelyn taajuus | 50...60 Hz |
| Ilmankosteus (ei kondensoitumista) | 10...90 % |
| Sopii virtakiskoille | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Käyttölämpötila-alue | -25 °C...55 °C |
| Varastointilämpötila-alue | -25 °C...75 °C |
| Mitat | Leveys: 145 mm Korkeus: 325,8 mm Syvyys: 76,4 mm |
| Palokuorma | 22,239 MJ/m ² |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 5 kg |
| Bruttopaino | 5,206 kg |
| Kuparimäärä (kg/kappale) | 2,64 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 30,05 |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|---|
| Tullitariffinimike | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| Tuotekuvaus | RX CB -adapteri 630 A, 3-napainen, Easy Fix -malli, L= 140 mm |

Hyväksynät

| | |
|------------|---|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration |
