

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.603 RiLineX CB-adapteri

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.603 - RiLineX CB-adapteri

RiLineX CB -laiteadapteri (3-napainen, enintään 160 A) 60 mm virtakiskojärjestelmille. Laitteen leveys on 81 mm. Universal-malli U-muttereilla tarjoaa hyvää joustavuutta katkaisija-asennuksessa. Adapteri sopii työkaluttomaan päälleseenukseen alustaan. Adapterin kiskovahvuuden sovitus 5 ja 10 mm välillä tehdään puoliautomaattisesti. Kaapelireitti ylhäällä.



## ominaisuudet

Tilausno	RX 9360.603
Rakenne	yleiskäyttöinen
Hyödyt	Kompaktikatkaisijan asennus suoraan kiskoalustaan Asennus kiinni napsauttamalla 250 A:iin asti ja yksinkertainen asentaminen 5/10 mm vahvaisille virtakiskoille Markkinoilta saatavien kytkintyyppien nopea ja yksinkertainen esiasennus kytkentäkaappien ulkopuolelle
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 9005 RAL 35745
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB
Nimellisyljännite Uimp	8 kV
Nimellisjännitteelle	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)

# ominaisuudet

Nimelliseristysjännite Ui	1 000 V
Kontaminaatioaste	3
Napojen määrä	3-nap.
Johtimien lähtö	ylös
Poikkipinta-ala	9 mm <sup>2</sup> 6 mm <sup>2</sup>
Sopii valmistajille (tyyppi)	Löydät helposti sopivan laitesovittimen Lataukset-kohdan valintaohjeemme avulla.
Sopii virtakiskojärjestelmille	RiLineX RiLine60
Perusvärähtelyn taajuus	50...60 Hz
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...90 %
Sopii virtakiskoille	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Käyttölämpötila-alue	-25 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...75 °C
Mitat	Leveys: 81,9 mm Korkeus: 251,4 mm Syvyys: 50,8 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,21 kg
Bruttopaino	1,217 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,375
Tullitariffinimike	39269097
Tuotokuvaus	RX CB -adapteri 160 A, 3-napainen, Universal Fix -malli, kaapelivienti ylhäällä, L= 81 mm

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

PCF-declaration