


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.612 RiLineX CB-adapteri

Osavaltio: 4.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.612 - RiLineX CB-adapteri

RiLineX CB -laiteadapteri (3-napainen, enintään 250 A) 60 mm virtakiskojärjestelmille. Laitteen leveys on 105 mm. Universal-malli U-muttereilla tarjoaa hyvää joustavuutta katkaisija-asennuksessa. Adapteri sopii työkaluttomaan päälleseenukseen alustaan. Adapterin kiskovahvuuden sovitus 5 ja 10 mm välillä tehdään puoliautomaattisesti. Kaapelireitti alhaalla.



## ominaisuudet

Tilausno	RX 9360.612
Rakenne	yleiskäyttöinen
Hyödyt	Kompaktikatkaisijan asennus suoraan kiskoalustaan Asennus kiinni napsauttamalla 250 A:iin asti ja yksinkertainen asentaminen 5/10 mm vahvaisille virtakiskoille Markkinoilta saatavien kytkintyyppien nopea ja yksinkertainen esiasennus kytkentäkaappien ulkopuolelle
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 9005 RAL 35745
Toimitus	Sisältää 3 liitântätilan suojusta
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB
Nimellisyljännite Uimp	8 kV

# ominaisuudet

Nimellisjännitteelle	690 V AC 600 V AC (UL)
Nimelliseristysjännite Ui	1 000 V
Kontaminaatioaste	3
Napojen määrä	3-nap.
Johtimien lähtö	alas
Liitântätapa (sähköinen)	Ruuvi M8
Poikkipinta-ala	15 mm <sup>2</sup> 6 mm <sup>2</sup>
Sopii valmistajille (tyyppi)	Löydät helposti sopivan laitesovittimen Lataukset-kohdan valintaohjeemme avulla.
Sopii virtakiskojärjestelmille	RiLineX RiLine60
Perusvärähtelyn taajuus	50...60 Hz
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...90 %
Sopii virtakiskoille	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Käyttölämpötila-alue	-25 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...75 °C
Mitat	Leveys: 109 mm Korkeus: 251,4 mm Syvyys: 62,8 mm
Palokuorma	8,086 MJ/m <sup>2</sup>
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,472 kg
Bruttopaino	1,474 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,608
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,96

# ominaisuudet

---

Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
Tuotekuvaus	RiLineX CB -laiteadapteri (3-napainen, enintään 250 A) 60 mm virtakiskojärjestelmille. Laitteen leveys on 105 mm. Universal-malli U-muttereilla tarjoaa hyvää joustavuutta katkaisija-asennuksessa. Adapteri sopii työkaluttomaan päälleasennukseen alustaan. Adapterin kiskovahvuuden sovitus 5 ja 10 mm välillä tehdään puoliautomaattisesti. Kaapelireitti alhaalla.

# Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration