

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.707 RiLineX laiteadapteri

Osavaltio: 6.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE




SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.707 - RiLineX laiteadapteri ilman kosketinjärjestelmää

Laiteadapteri 54 mm. Laitteiden pikakiinnitys.



ominaisuudet

Tilausno	RX 9360.707
Rakenne	ilman kosketinjärjestelmää
Hyödyt	Laitteiden, esim. moottorikäynnistimen, asentukseen Laitteen kannatinkiskojen yksinkertainen pistokelukitus Lisävarusteena saatava laitteen siirtosuoja Artikkeleiden lukumäärää vähennetään yhteensopivilla varusteilla Napsautettava asennus ja yksinkertainen säätö virtakiskon paksuudelle 5/10 mm
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 9005 RAL 35745
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Mitat	Leveys: 54 mm Korkeus: 239,4 mm Syvyys: 36,2 mm

ominaisuudet

Sopii virtakiskoille	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Sopii virtakiskojärjestelmille	RiLineX RiLine60
Napojen määrä	3-nap.
Kannatinkiskojen määrä	1
Nimellisjännitteelle	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	1,26 kg
Bruttopaino	1,278 kg
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
Tuotekuvaus	RX-laitekannatin L: 54 mm, ilman kosketinjärjestelmää

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration