

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.707 RiLineX laiteadapteri

Osavaltio: 25.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.707 - RiLineX laiteadapteri ilman kosketinjärjestelmää

Laiteadapteri 54 mm. Laitteiden pikakiinnitys.



ominaisuudet

| | |
|---|--|
| Tilausno | RX 9360.707 |
| Rakenne | ilman kosketinjärjestelmää |
| Hyödyt | Laitteiden, esim. moottorikäynnistimen, asennukseen Laitteen kannatinkiskojen yksinkertainen pistokelukitus Lisävarusteena saatava laitteen siirtosuoja Artikkeleiden lukumäärää vähennetään yhteensopivilla varusteilla Napsautettava asennus ja yksinkertainen säätö virtakiskon paksuudelle 5/10 mm |
| Materiaali | Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset |
| Väri | RAL 9005 RAL 35745 |
| Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle | 60 mm |
| Mitat | Leveys: 54 mm Korkeus: 239,4 mm Syvyys: 36,2 mm |

ominaisuudet

| | |
|--------------------------------|---|
| Sopii virtakiskoille | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Sopii virtakiskojärjestelmille | RiLineX RiLine60 |
| Napojen määrä | 3-nap. |
| Kannatinkiskojen määrä | 1 |
| Nimellisjännitteelle | 690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL) |
| Pakkausyksikkö | 4 kpl |
| Nettopaino | 1,26 kg |
| Bruttopaino | 1,278 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 7,69 |
| Tullitariffinimike | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| Tuotekuvaus | RX-laitekannatin L: 54 mm, ilman kosketinjärjestelmää |

Hyväksynät

| | |
|------------|---|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration |