

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.710 RiLineX laiteadapteri

Osavaltio: 15.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.710 - RiLineX laiteadapteri

RiLineX laiteadapteri (16 A, 3-napainen, sisältää liitäntäjohtot) leveydeltään 45 mm 60 mm virtakiskojärjestelmille. Soveltuu laitteiden päälle asennukseen ilman työkaluja. Säädettävällä kannatinkiskolla.



ominaisuudet

Tilausno	RX 9360.710
Rakenne	liitäntäkaapelilla
Hyödyt	Laitteiden, esim. moottorikäynnistimen, asennukseen Esivalmistettu liitäntäjohto Laitteen kannatinkiskojen yksinkertainen pistokelukitus Lisävarusteena saatava laitteen siirtosuoja Napsautettava asennus ja yksinkertainen säätö virtakiskon paksuudelle 5/10 mm Helppo asentaa Artikkeleiden lukumäärää vähennetään yhteensopivilla varusteilla
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 9005 RAL 35745
Liitäntäjohtimet (AWG)	AWG 14
Nimellisvirta (maks.)	16 A
Pyöröjohtimen mitoitusvirta	16 A
Pyöröjohtimen mitoitusvirta (UL)	16 A

ominaisuudet

Sähköarvot UL (SCCR)	5 kA – 600 V, RMS, suojaamaton 100 kA - 600 V, sulakeluokka RK5 maks. 30 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 16 A, NHJH/7 30 kA – 600 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 12,5 A, NHJH/7 65 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 40 A, NHJH/7 50 kA – 480 V, katkaisija maks. 22 A, DIVQ/7
Johtimien lähtö	alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Liitäntäkaapeliin pituus	150 mm
Napojen määrä	3-nap.
Sopii virtakiskojärjestelmille	RiLineX RiLine60
Mitat	Leveys: 45 mm Korkeus: 239,4 mm Syvyys: 36,2 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	1 / 10 mm
Sopii virtakiskoille	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Nimellisjännitteelle	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Kontaminaatioaste	3
Normit	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Nimellisylimijännite Uimp	8 kV
Nimelliseristysjännite Ui	1 000 V
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB
Käyttöilman kosteus maks.	90 %
Käyttölämpötila-alue	-5 °C...55 °C

ominaisuudet

Varastointilämpötila-alue	-25 °C...75 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...90 %
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	1,2 kg
Bruttopaino	1,35 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,108
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
Tuotekuvaus	RX-laiteadapteri 16 A, AWG 14, 3-napainen, L: 45 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration