

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.730

RiLineX laiteadapteri

Osavaltio: 7.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.730 - RiLineX laiteadapteri

RiLineX laiteadapteri (40 A, 3-napainen, sisältää liitäntäjohtot) leveydeltään 45 mm 60 mm virtakiskojärjestelmille. Soveltuu laitteiden päälle asennukseen ilman työkaluja. Säädettävällä kannatinkiskolla.



ominaisuudet

| | |
|----------------------------------|--|
| Tilausno | RX 9360.730 |
| Rakenne | liitäntäkaapelilla |
| Hyödyt | Laitteiden, esim. moottorikäynnistimen, asennukseen Esivalmistettu liitäntäjohto Laitteen kannatinkiskojen yksinkertainen pistokelukitus Lisävarusteena saatava laitteen siirtosuoja Napsautettava asennus ja yksinkertainen säätö virtakiskon paksuudelle 5/10 mm Helppo asentaa Artikkeleiden lukumäärää vähennetään yhteensopivilla varusteilla |
| Materiaali | Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset |
| Väri | RAL 9005 RAL 35745 |
| Liitäntäjohtimet (AWG) | AWG 10 |
| Nimellisvirta (maks.) | 40 A |
| Pyöröjohtimen mitoitusvirta | 40 A |
| Pyöröjohtimen mitoitusvirta (UL) | 40 A |

ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Johtimien lähtö | alas |
| Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle | 60 mm |
| Liitäntäkaapeliin pituus | 160 mm |
| Napojen määrä | 3-nap. |
| Sopii virtakiskojärjestelmille | RiLineX RiLine60 |
| Mitat | Leveys: 45 mm Korkeus: 239,4 mm Syvyys: 36,2 mm |
| Kannatinkiskojen määrä/korkeus | 1 / 10 mm |
| Sopii virtakiskoille | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Nimellisjännitteelle | 690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL) |
| Kontaminaatioaste | 3 |
| Normit | IEC 61 439-1/-2 UL 508 |
| Nimellisylimjännite Uimp | 8 kV |
| Nimelliseristysjännite Ui | 1 000 V |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 2XB |
| Käyttöilman kosteus maks. | 90 % |
| Käyttölämpötila-alue | -5 °C...55 °C |
| Varastointilämpötila-alue | -25 °C...75 °C |
| Ilmankosteus (ei kondensoitumista) | 10...90 % |
| Palokuorma | 3,419 MJ/m ² |
| Pakkausyksikkö | 4 kpl |

ominaisuudet

| | |
|--------------------------|---|
| Nettopaino | 1,42 kg |
| Bruttopaino | 1,45 kg |
| Kuparimäärä (kg/kappale) | 0,088 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 9,34 |
| Tullitariffinimike | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| Tuotekuvaus | RX-laiteadapteri 40 A, AWG 10, 3-napainen, L: 45 mm |

Hyväksynät

| | |
|------------|---|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration |