

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.780

## RiLineX laiteadapteri

Osavaltio: 6.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.780 - RiLineX laiteadapteri

RiLineX laiteadapteri (80 A, 3-napainen, sisältää liitäntäjohtot) leveydeltään 54 mm 60 mm virtakiskojärjestelmille. Soveltuu laitteiden päälle asennukseen ilman työkaluja. Säädettävällä kannatinkiskolla.



## ominaisuudet

Tilausno	RX 9360.780
Rakenne	liitäntäkaapelilla
Hyödyt	Laitteiden, esim. moottorikäynnistimen, asennukseen Esivalmistettu liitäntäjohto Laitteen kannatinkiskojen yksinkertainen pistokelukitus Lisävarusteena saatava laitteen siirtosuoja Napsautettava asennus ja yksinkertainen säätö virtakiskon paksuudelle 5/10 mm Helppo asentaa Artikkeleiden lukumäärää vähennetään yhteensopivilla varusteilla
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 9005 RAL 35745
Liitäntäjohtimet (AWG)	AWG 4
Nimellisvirta (maks.)	80 A
Pyöröjohtimen mitoitusvirta	80 A
Pyöröjohtimen mitoitusvirta (UL)	80 A

# ominaisuudet

Sähköarvot UL (SCCR)	100 kA - 600 V, sulakeluokka RK5 maks. 60 A, JDDZ/7 20 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 60 A, DIVQ/7 65 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 52 A, NHJH/7
Johtimien lähtö	ylös
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Liitäntäkaapeliin pituus	130 mm
Napojen määrä	3-nap.
Sopii virtakiskojärjestelmille	RiLineX RiLine60
Mitat	Leveys: 54 mm Korkeus: 239,4 mm Syvyys: 36,2 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	1 / 10 mm
Sopii virtakiskoille	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Nimellisjännitteelle	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Ylijänniteluokitus	4
Kontaminaatioaste	3
Normit	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB
Maximum operating air humidity	90 %
Käyttölämpötila-alue	-5 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...75 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...90 %

## ominaisuudet

---

Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	2,12 kg
Bruttopaino	2,15 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,209
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
Tuotekuvaus	RX-laiteadapteri 80 A, AWG 4, 3-napainen, L: 54 mm

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration