


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.790

RiLineX laiteadapteri

Osavaltio: 26.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.790 - RiLineX laiteadapteri

RiLineX laiteadapteri (100 A, 3-napainen, sisältää liitântäjohdot) leveydeltään 72 mm 60 mm virtakiskojärjestelmille. Integroiduilla puristusmuttereilla.



ominaisuudet

Tilausno	RX 9360.790
Rakenne	liitântäkaapelilla
Hyödyt	Laitteiden, esim. moottorikäynnistimen, asennukseen Esivalmistettu liitântäjohto Laitteen kannatinkiskojen yksinkertainen pistokelukitus Lisävarusteena saatava laitteen siirtosuoja Napsautettava asennus ja yksinkertainen säätö virtakiskon paksuudelle 5/10 mm Helppo asentaa Artikkeleiden lukumäärää vähennetään yhteensopivilla varusteilla
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 9005 RAL 35745
Liitântäjohtimet (AWG)	AWG 2
Nimellisvirta (maks.)	100 A
Pyöröjohtimen mitoitusvirta	100 A
Pyöröjohtimen mitoitusvirta (UL)	100 A

ominaisuudet

Sähköarvot UL (SCCR)	100 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 200 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 70 A, DIVQ/7 50 kA - 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 100 A, NHJH/7 30 kA - 600 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 75 A, NHJH/7
Johtimien lähtö	alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Napojen määrä	3-nap.
Sopii virtakiskojärjestelmille	RiLineX RiLine60
Mitat	Leveys: 72 mm Korkeus: 239,4 mm Syvyys: 36,6 mm
Sopii virtakiskoille	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Nimellisjännitteelle	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Kontaminaatioaste	3
Normit	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Nimellisylimijännite Uimp	8 kV
Nimelliseristysjännite Ui	1 000 V
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB
Käyttöilman kosteus maks.	90 %
Käyttölämpötila-alue	-5 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...75 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...90 %
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	0,77 kg
Bruttopaino	0,785 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,332
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,34
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
Tuotekuvaus	RX-laiteadapteri 100 A, AWG 2, 3-napainen, L: 72 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration