

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.802

# RiLineX virtakiskoasenteinen varokepohja

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.802 - RiLineX virtakiskoasenteinen varokepohja

RiLineX virtakiskoasenteinen varokepohja 60 mm virtakiskojärjestelmille. Sulakkeille D01 (kavennussovittimella) ja D02 (E18). Optisella LED-varokevalvonnalla. Varokkeen hyvän kontaktin saamiseksi laitteessa ei ole ruuvihuppuja, vaan varokepidikkeet, jotka voidaan lukita avattuun tilaan ja sinetöidä suljettuun tilaan. Johtimen helposta liitännästä huolehtii vetojousiliitin 16 mm<sup>2</sup> asti 45° kulmassa. Laite soveltuu työkaluttomaan kiinnitykseen virtakiskoalustaan puoliautomaattisella kiskosovituksella 5 ja 10 mm:lle.



## ominaisuudet

Tilausnro	RX 9360.802
Hyödyt	Sulakkeiden turvallinen liitääntä (ilman sulakekantaa) Napsautettava asennus ja yksinkertainen säätö virtakiskon paksuudelle 5/10 mm Optinen LED-varokevalvonta Jännitetestaus erillisen aukon kautta Huoltovapaa vetojousiliitääntä 16 mm <sup>2</sup> :iin saakka Täydellinen kosketussuoja ilman ruuvihuppuja tai muita lisätarvikkeita
Tuotemuutos	(toisio)
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 35745 RAL 9005
Toimitus	4 virtakiskoasenteiset varokepohjat 12 kavennussovittinta sulakkeille D 01

# ominaisuudet

Liitântätapa (sähköinen)	Jousiliitin
Nimellisvirta maks.	63 A
Nimelliskäyttöjännite	400 V AC
Johtimien lähtö	alas
Napojen määrä	3-nap.
Sopii virtakiskojärjestelmille	RiLineX RiLine60
Mitat	Leveys: 26,8 mm Korkeus: 253,8 mm Syvyys: 89,8 mm
Pyöröjohdinten liitântä	16 mm <sup>2</sup>
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Sopii virtakiskoille	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Nimellisjännitteelle	400 V AC
Ylijänniteluokitus	4
Kontaminaatioaste	3
Normit	IEC/DIN EN 60 947-3
Nimelliseristysjännite Ui	1 000 V
Häviöteho maks.	5,5 W
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB
Maximum operating air humidity	90 %
Käyttölämpötila-alue	-5 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...75 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...90 %
Käyttöluokka	AC-21B (400 V/100 A)

## ominaisuudet

---

Sulakepesät	D 02-E 18
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	1,432 kg
Bruttopaino	1,437 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,07
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001644
Tuotekuvaus	RX virtakiskoasenteinen varokepohja 63A, 3-napainen, D 02-E 18, LED, L=27 mm

## Hyväksynät

---

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration
------------	---