

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.825

## RiLineX varokekuormanerotin

Osavaltio: 3.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.825 - RiLineX varokekuormanerotin D-Switch

RiLineX varokekuormanerotin 60 mm virtakiskojärjestelmille. Käytetään D 01 (kavennussovittimilla)- ja D 02 -sulakkeiden kanssa enintään 63 A:iin asti. Soveltuu myös käytettäväksi 10 x 38 mm sylinterisulakkeiden kanssa mukana toimitetuilla kiinnitysrousilla. Integroitu optinen LED-varokevalvonta. Laite on lukittavissa sekä päälle- että pois-asentoon. Johtimen helposta liitännästä huolehtivat vetojousiliittimet 16 mm<sup>2</sup> asti 45° kulmassa. Laite soveltuu työkaluttomaan kiinnitykseen virtakiskoalustaan puoliautomaattisella kiskosovituksella 5 ja 10 mm:lle.



## ominaisuudet

Tilausnro	RX 9360.825
Hyödyt	Sulakkeiden turvallinen liitântä (ilman sulakekantaa) Napsautettava asennus ja yksinkertainen säätö virtakiskon paksuudelle 5/10 mm Optinen LED-varokevalvonta Jännitetestaus erillisen aukon kautta Huoltovapaa vetojousiliitântä 16 mm <sup>2</sup> :iin saakka Täydellinen kosketussuoja ilman ruuvihuppuja tai muita lisätarvikkeita
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
General colour	RAL 35745 RAL 9005
Toimitus	4 varokekuormanerotit 12 kavennussovittinta sulakkeille D 01

# ominaisuudet

Liitântätapa (sähköinen)	Jousiliitin
Nimellisvirta maks.	63 A
Nimelliskäyttöjännite	400 V AC
Johtimien lähtö	alas
Napojen määrä	3-nap.
Sopii virtakiskojärjestelmille	RiLineX RiLine60
Mitat	Leveys: 26,8 mm Korkeus: 263 mm Syvyys: 104,2 mm
Pyöröjohdinten liitântä	16 mm <sup>2</sup>
Sopii virtakiskoille	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Ylijänniteluokitus	4
Kontaminaatioaste	3
Normit	IEC/DIN EN 60 947-3
Nimelliseristysjännite Ui	800 V
Häviöteho maks.	5,5 W
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB
Maximum operating air humidity	90 %
Käyttölämpötila-alue	-5 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...75 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...90 %
Käyttöluokka	AC-22B (400 V/100 A)
Sulakepesät	D 02-E 18
Pakkausyksikkö	4 kpl

## ominaisuudet

---

Nettopaino	1,784 kg
Bruttopaino	1,792 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,105
Tullitariffinimike	85365080
ETIM 9	EC001040
Tuotekuvaus	RX varokekuormanerotin 63 A, 3-napainen, LED, L=27 mm (D-Switch)

## Hyväksynät

---

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration
------------	---