

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9361.300

RiLineX liitäntäadapteri

Osavaltio: 21.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9361.300 - RiLineX liitântäadapteri

RiLineX-liitântäadapteri 60 mm virtakiskojärjestelmille. Sopii kaksoisliitântään (kisko). Vapaasti valittava vaihejärjestys. Soveltuu vain 10 mm:n kokoiselle virtakiskolle.



ominaisuudet

Tilausnro	RX 9361.300
Hyödyt	Kiinnitys virtakiskojärjestelmään ja kaapeliliitântä vain yhdellä ruuvilla
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 9005
Nimellisvirta (maks.)	1 500 A
Nimellisvirta maks.	1 500 A
Lamelloitujen kuparikiskojen mitoitusvirta	1 500 A
Lamelloitujen kuparikiskojen (UL) mitoitusvirta	1 380 A
Sähköarvot UL (SCCR)	52,5 kA – 600 V, RMS, suojaamaton 100 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 800 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, sulakeluokka L maks. 2000 A, JDDZ/7
Johtimien lähtö	ylös/alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm

ominaisuudet

Napojen määrä	1-nap.
Sopii virtakiskojärjestelmille	RiLineX RiLine60
Mitat	Leveys: 72,3 mm Korkeus: 119,4 mm Syvyys: 117,4 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)	50 x 20 mm
Sopii virtakiskoille	15 x 10 20 x 10 30 x 10
Nimellisjännitteelle	1 000 V AC 1 500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Ylijänniteluokitus	4
Kontaminaatioaste	3
Normit	IEC/EN 61439-1 UL 508
Nimellisylimijännite Uimp	12 kV
Nimelliseristysjännite Ui	1 000 V
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB
Käyttöilman kosteus maks.	90 %
Käyttölämpötila-alue	-5 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...75 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...90 %
Liitäntöjen määrä	2
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,65 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	0,688 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,69
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC001531
Tuotekuvaus	RX-liitäntäadapteri 1-napainen, LxK: 72x120, puristustila LxK: 50x10 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration