

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9362.030

## RiLineX NH-varokekuormanerotin

Osavaltio: 5.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9362.030 - RiLineX NH-varokekuormanerotin

RiLineX NH -varoke-erotin, koko 00, 60 mm:n virtakiskojärjestelmälle. Kansi on suljettavissa ja sinetöitävissä sekä siinä on visuaalinen varokevalvonta. Jännitteen turvallinen tarkastus suoritetaan kanteen integroiduilla mittauspisteillä. Huoltotöiden helpottamiseksi NH-varoke-erottimissa on pysäköintiasento. Liitäntämalli, jossa on runkoliitin pyöröjohtimien liittämistä varten vähintään 1,5 – enintään 95 mm<sup>2</sup>. Kaapelilähtö voidaan varustaa joko ylhäältä tai alhaalta.



## ominaisuudet

Tilausnro	RX 9362.030
Rakenne	60 mm:n virtakiskojärjestelmille
Hyödyt	Kansi: suljettava ja sinetöitävä Jännitetestaus erillisen aukon kautta Asennus kiinni napsauttamalla 250 A:iin asti ja yksinkertainen asentaminen 5/10 mm vahvuisille virtakiskoille Johtimien lähdön suunta vaihdettavissa ilman työkaluja Pysäköintiasento helpottaa huoltotöitä Kaikki variantit myös elektronisella sulakevalvonnalla
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset Kytkenäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri	RAL 9005 RAL 35745
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Johtimien lähtö	ylös/alas

# ominaisuudet

Liitântätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Sulakepesät	NH 00 NH 000
Nimellisericistysjännite Ui	1 000 V
Nimelliskäyttöjännite	690 V AC
NH-koko	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat	Leveys: 106 mm Korkeus: 194,2 mm Syvyys: 104,5 mm
Käyttölämpötila-alue	-5 °C...35 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...70 °C
Sopii virtakiskoille	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Sopii virtakiskojärjestelmille	RiLineX RiLine60
Napojen määrä	3-nap.
Käyttöluokka	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Kontaminaatioaste	3
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB
Palokuorma	14,2 MJ/m <sup>2</sup>
Häviöteho maks.	22 W
Hukkateho sulakeosaa kohden (maks.)	12 W
Pakkausyksikkö	1 kpl

## ominaisuudet

Nettopaino	0,946 kg
Bruttopaino	1,039 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,409
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,48
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001040
Tuotekuvaus	RX NH -varoke-erotin, koko 00, 160 A, 3-napainen, runkoliitin

## Hyväksynät

Hyväksynät	CQC-CCC
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration