

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9362.422

# RiLineX NH-varokekuormanerotin

Osavaltio: 2.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9362.422 - RiLineX NH-varokekuormanerotin

RiLineX NH -varoke-erotin, koko 000, 60 mm:n virtakiskojärjestelmälle. Kansi on suljettavissa ja sinetöitävissä sekä siinä on visuaalinen varokevalvonta. Jännitteen turvallinen tarkastus suoritetaan kanteen integroiduilla mittauspisteillä. Huoltotöiden helpottamiseksi NH-varoke-erottimissa on pysäköintiasento. Liitännämalli, jossa on runkoliitin pyöröjohtimien liittämistä varten vähintään 1,5 – enintään 50 mm<sup>2</sup>. Kaapelilähtö ylhäällä.



## ominaisuudet

Tilausnro	RX 9362.422
Rakenne	For 60 mm busbar systems
Hyödyt	Kansi: suljettava ja sinetöitävä Jännitetestaus erillisen aukon kautta Asennus kiinni napsauttamalla 250 A:iin asti ja yksinkertainen asentaminen 5/10 mm vahvuisille virtakiskoille Johtimien lähdön suunta vaihdettavissa ilman työkaluja Pysäköintiasento helpottaa huoltotöitä Kaikki variantit myös elektronisella sulakevalvonnalla
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset Kytkenäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri	RAL 9005 RAL 35745
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Johtimien lähtö	ylös

# ominaisuudet

Liitântätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Nimellisericistysjännite $U_i$	1 000 V
Nimellisvirta maks.	125 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V AC
NH-koko	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat	Leveys: 53 mm Korkeus: 212 mm Syvyys: 103 mm
Käyttölämpötila-alue	-5 °C...35 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...70 °C
Sopii virtakiskoille	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Sopii virtakiskojärjestelmille	RiLineX RiLine60
Napojen määrä	3-nap.
Käyttöluokka	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Kontaminaatioaste	3
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB
Palokuorma	10,84 MJ/m <sup>2</sup>
Liitântä pyöröjohtimille, hienojohdot ilman päätehylsyjä	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Liitântä pyöröjohtimille, hienojohdot ja päätehylsy	1,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Häviöteho maks.	36 W

## ominaisuudet

---

Heat loss per fuse insert (max.)	9 W
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,65 kg
Bruttopaino	0,706 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,475
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001040
Tuotekuvaus	RX NH -varoke-erotin, koko 000, 100 A, 3-napainen, lähtö ylöspäin, runkoliitin

## Hyväksynät

---

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration
------------	---