


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.423

RiLineX NH-varokekuormanerotin

Osavaltio: 25.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.423 - RiLineX NH-varokekuormanerotin

RiLineX NH -varoke-erotin, koko 000, 60 mm:n virtakiskojärjestelmälle. Kansi on suljettavissa ja sinetöitävissä sekä siinä on visuaalinen varokevalvonta. Jännitteen turvallinen tarkastus suoritetaan kanteen integroiduilla mittauspisteillä. Huoltotöiden helpottamiseksi NH-varoke-erottimissa on pysäköintiasento. Liitäntämalli, jossa on runkoliitin pyöröjohtimien liittämistä varten vähintään 1,5 – enintään 50 mm². Sisältää elektronisen varokevalvonnan.



ominaisuudet

| | |
|---|--|
| Tilausnro | RX 9362.423 |
| Rakenne | 60 mm:n virtakiskojärjestelmille |
| Hyödyt | Kansi: suljettava ja sinetöitävä Jännitetestaus erillisen aukon kautta Asennus kiinni napsauttamalla 250 A:iin asti ja yksinkertainen asentaminen 5/10 mm vahvuisille virtakiskoille Johtimien lähdön suunta vaihdettavissa ilman työkaluja Pysäköintiasento helpottaa huoltotöitä Kaikki variantit myös elektronisella sulakevalvonnalla |
| Materiaali | Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset Kytkenäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu |
| Väri | RAL 9005 RAL 35745 |
| Toimitus | Sisältää liitännän sähköiselle varokevalvonnalle |
| Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle | 60 mm |

ominaisuudet

| | |
|--|--|
| Johtimien lähtö | alas |
| Liitântätapa (sähköinen) | Runkoliittimet |
| Sulakepesät | NH 000 |
| Nimelliseristysjännite Ui | 1 000 V |
| Nimelliskäyttöjännite | 690 V AC |
| NH-koko | 000 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät) |
| Mitat | Leveys: 53 mm Korkeus: 301,1 mm Syvyys: 103 mm |
| Käyttölämpötila-alue | -5 °C...35 °C |
| Varastointilämpötila-alue | -25 °C...70 °C |
| Sopii virtakiskoille | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Sopii virtakiskojärjestelmille | RiLineX RiLine60 |
| Napojen määrä | 3-nap. |
| Käyttöluokka | AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A) |
| Kontaminaatioaste | 3 |
| elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ) | Joo |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 2XB |
| Palokuorma | 13,62 MJ/m ² |
| Liitântä pyöröjohtimille, hienojohdot ilman päätehylsyjä | 1,5 - 16 mm ² |

ominaisuudet

| | |
|---|--|
| Liitääntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy | 1,5 - 50 mm ² |
| Häviöteho maks. | 36 W |
| Hukkateho sulakeosaa kohden (maks.) | 9 W |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,96 kg |
| Bruttopaino | 0,985 kg |
| Kuparimäärä (kg/kappale) | 0,404 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 6,54 |
| Tullitariffinimike | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| Tuotokuvaus | RX NH -varoke-erotin, koko 000, 100 A, 3-napainen, lähtö alhaalla, runkoliitin, varokevalvonnalla |

Hyväksynät

| | |
|------------|---|
| Hyväksynät | CQC-CCC |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration |