

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.423

RiLineX NH-varokekuormanerotin

Osavaltio: 11.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.423 - RiLineX NH-varokekuormanerotin

RiLineX NH -varoke-erotin, koko 000, 60 mm:n virtakiskojärjestelmälle. Kansi on suljettavissa ja sinetöitävissä sekä siinä on visuaalinen varokevalvonta. Jännitteen turvallinen tarkastus suoritetaan kanteen integroiduilla mittauspisteillä. Huoltotöiden helpottamiseksi NH-varoke-erottimissa on pysäköintiasento. Liitäntämalli, jossa on runkoliitin pyöröjohtimien liittämistä varten vähintään 1,5 – enintään 50 mm². Sisältää elektronisen varokevalvonnan.



ominaisuudet

Tilausnro	RX 9362.423
Rakenne	60 mm:n virtakiskojärjestelmille elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)
Hyödyt	Kansi: suljettava ja sinetöitävä Jännitetestaus erillisen aukon kautta Asennus kiinni napsauttamalla 250 A:iin asti ja yksinkertainen asentaminen 5/10 mm vahvaisille virtakiskoille Johtimien lähdön suunta vaihdettavissa ilman työkaluja Pysäköintiasento helpottaa huoltotöitä Kaikki variantit myös elektronisella sulakevalvonnalla
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset KytKentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri	RAL 9005 RAL 35745
Toimitus	Sisältää liitännän sähköiselle varokevalvonnalle

ominaisuudet

Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Johtimien lähtö	alas
Liitântätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Sulakepesät	NH 000
Nimelliseristysjännite Ui	1 000 V
Nimelliskäyttöjännite	690 V AC
NH-koko	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat	Leveys: 53 mm Korkeus: 301,1 mm Syvyys: 103 mm
Käyttölämpötila-alue	-5 °C...35 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...70 °C
Sopii virtakiskoille	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Sopii virtakiskojärjestelmille	RiLineX RiLine60
Napojen määrä	3-nap.
Käyttöluokka	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Kontaminaatioaste	3
elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)	Joo
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB
Palokuorma	13,62 MJ/m ²

ominaisuudet

Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohdot ilman päätehylsyjä	1,5 - 16 mm ²
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohdot ja päätehylsy	1,5 - 50 mm ²
Häviöteho maks.	36 W
Hukkateho sulakeosaa kohden (maks.)	9 W
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,96 kg
Bruttopaino	0,985 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,404
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,54
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001040
Tuotekuvaus	RX NH -varoke-erotin, koko 000, 125 A, 3-napainen, lähtö alhaalla, runkoliitin, varokevalvonnalla

Hyväksynät

Hyväksynät	CQC-CCC
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration