

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9363.005

# RiLineX NH-varokekuormanerotin

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9363.005 - RiLineX NH-varokekuormanerotin

RiLineX NH -varoke-erotin, koko 00, asennuslevyille. Kansi on suljettavissa ja sinetöitävissä sekä siinä on visuaalinen varokevalvonta. Jännitteen turvallinen tarkastus suoritetaan kanteen integroiduilla mittauspisteillä. Huoltotöiden helpottamiseksi NH-varoke-erottimissa on pysäköintiasento. Liitäntämalli, jossa on ruuviliitos, koko M8. Sisältää elektronisen varokevalvonnan.



## ominaisuudet

Tilausnro	RX 9363.005
Rakenne	Asennuslevyasennukseen
Hyödyt	Kansi: suljettava ja sinetöitävä Jännitetestaus erillisen aukon kautta Johtimien lähdön suunta vaihdettavissa ilman työkaluja Pysäköintiasento helpottaa huoltotöitä Kaikki variantit myös elektronisella sulakevalvonnalla
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset KytKentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri	RAL 9005 RAL 35745
Toimitus	Sisältää liitännän sähköiselle varokevalvonnalle
for mounting plate assembly	Joo
Johtimien lähtö	ylös/alas

# ominaisuudet

Liitântätapa (sähköinen)	Ruuvi M8
Sulakepesät	NH 00 NH 000
Nimellisericistysjännite Ui	1 000 kV
Nimelliskäyttöjännite	690 V AC
NH-koko	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat	Leveys: 106 mm Korkeus: 228,9 mm Syvyys: 86,1 mm
Käyttölämpötila-alue	-5 °C...35 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...70 °C
Napojen määrä	3-nap.
Käyttöluokka	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Kontaminaatioaste	3
elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)	Joo
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB
Palokuorma	13,24 MJ/m <sup>2</sup>
Häviöteho maks.	16 W
Heat loss per fuse insert (max.)	12 W
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,82 kg
Bruttopaino	0,917 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,18

## ominaisuudet

---

Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001040
Tuotekuvaus	RX NH -varoke-erotin, koko 00, 160 A, 3-napainen, ruuvi M8, varokevalvonnalla 800 V, asennuslevyrakenne

## Hyväksynät

---

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration
------------	---