

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.035

RiLineX NH-varokekuormanerotin

Osavaltio: 7.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9363.035 - RiLineX NH-varokekuormanerotin

RiLineX NH -varoke-erotin, koko 00, asennuslevyille. Kansi on suljettavissa ja sinetöitävissä sekä siinä on visuaalinen varokevalvonta. Jännitteen turvallinen tarkastus suoritetaan kanteen integroiduilla mittauspisteillä. Huoltotöiden helpottamiseksi NH-varoke-erottimissa on pysäköintiasento. Liitäntämalli, jossa on runkoliitin pyöröjohtimien liittämistä varten vähintään 1,5 – enintään 95 mm². Sisältää elektronisen varokevalvonnan.



ominaisuudet

Tilausno	RX 9363.035
Rakenne	Asennuslevyasennukseen
Hyödyt	Kansi: suljettava ja sinetöitävä Jännitetestaus erillisen aukon kautta Johtimien lähdön suunta vaihdettavissa ilman työkaluja Pysäköintiasento helpottaa huoltotöitä Kaikki variantit myös elektronisella sulakevalvonnalla
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset Kytkenäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri	RAL 9005 RAL 35745
Toimitus	Sisältää liitännän sähköiselle varokevalvonnalle
for mounting plate assembly	Joo
Johtimien lähtö	ylös/alas
Liitäntätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Sulakepesät	NH 00 NH 000

ominaisuudet

Nimelliseristysjännite Ui	1 000 kV
Nimelliskäyttöjännite	690 V AC
NH-koko	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat	Leveys: 106 mm Korkeus: 228,9 mm Syvyys: 86,1 mm
Pyöröjohdinten liitântä	1,5 - 16 mm ²
Käyttölämpötila-alue	-5 °C...35 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...70 °C
Napojen määrä	3-nap.
Käyttöluokka	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Kontaminaatioaste	3
elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)	Joo
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB
Palokuorma	13,24 MJ/m ²
Liitântä pyöröjohtimille, hienojohdot ilman päätehylsyjä	1,5 - 95 mm ²
Liitântä pyöröjohtimille, hienojohdot ja päätehylsy	1,5 - 95 mm ²
Pyöröjohtimen poikkileikkaus	1,5 - 16 mm ²
Häviöteho maks.	16 W
Heat loss per fuse insert (max.)	12 W
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	0,885 kg
Bruttopaino	0,962 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,268
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001040
Tuotekuvaus	RX NH -varoke-erotin koko 00, 160 A, 3-napainen, runkoliitin, varokevalvonnalla 800 V, asennuslevyrakenne

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration
------------	---