


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.210

RiLineX NH-varokekuormanerotin

Osavaltio: 21.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9363.210 - RiLineX NH-varokekuormanerotin

RiLineX NH -varoke-erotin, koko 2, asennuslevyille. Kansi on suljettavissa ja sinetöitävissä sekä siinä on visuaalinen varokevalvonta. Jännitteen turvallinen tarkastus suoritetaan kanteen integroiduilla mittauspisteillä. Huoltotöiden helpottamiseksi NH-varoke-erottimissa on pysäköintiasento. Liitäntämalli, jossa on ruuviliitos, koko M10.



ominaisuudet

| | |
|-----------------------------|---|
| Tilausnro | RX 9363.210 |
| Rakenne | Asennuslevyasennukseen |
| Hyödyt | Kansi: suljettava ja sinetöitävä Jännitetestaus erillisen aukon kautta Johtimien lähdön suunta vaihdettavissa ilman työkaluja Pysäköintiasento helpottaa huoltotöitä Kaikki variantit myös elektronisella sulakevalvonnalla |
| Materiaali | Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset KytKentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu |
| Väri | RAL 9005 RAL 35745 |
| for mounting plate assembly | Joo |
| Johtimien lähtö | ylös/alas |
| Liitäntätapa (sähköinen) | Ruuvi M10 |
| Sulakepesät | NH 2 |
| Nimelliseristysjännite Ui | 1 000 kV |
| Nimelliskäyttöjännite | 690 V AC |
| NH-koko | 2 |

ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|--|
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät) |
| Mitat | Leveys: 208,5 mm Korkeus: 298,6 mm Syvyys: 128,7 mm |
| Käyttölämpötila-alue | -5 °C...35 °C |
| Varastointilämpötila-alue | -25 °C...70 °C |
| Napojen määrä | 3-nap. |
| Kontaminaatioaste | 3 |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 2XB |
| Palokuorma | 44 MJ/m ² |
| Häviöteho maks. | 71 W |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 3,25 kg |
| Bruttopaino | 3,452 kg |
| Kuparimäärä (kg/kappale) | 1,32 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 22,07 |
| Tullitariffinimike | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| Tuotekuvaus | RX NH -varoke-erotin, koko 2, 400 A, 3-napainen, ruuvi M10, asennuslevyrakenne |

Hyväksynnät

| | |
|-------------|---|
| Hyväksynnät | CQC-CCC |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration |