

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9363.310

# RiLineX NH-varokekuormanerotin

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9363.310 - RiLineX NH-varokekuormanerotin

RiLineX NH -varoke-erotin, koko 3, asennuslevyille. Kansi on suljettavissa ja sinetöitävissä sekä siinä on visuaalinen varokevalvonta. Jännitteen turvallinen tarkastus suoritetaan kanteen integroiduilla mittauspisteillä. Huoltotöiden helpottamiseksi NH-varoke-erottimissa on pysäköintiasento. Liitäntämalli, jossa on ruuviliitos, koko M10.



## ominaisuudet

Tilausno	RX 9363.310
Rakenne	Asennuslevyasennukseen
Hyödyt	Kansi: suljettava ja sinetöitävä Jännitetestaus erillisen aukon kautta Johtimien lähdön suunta vaihdettavissa ilman työkaluja Pysäköintiasento helpottaa huoltotöitä Kaikki variantit myös elektronisella sulakevalvonnalla
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset Kyttekiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri	RAL 9005 RAL 35745
for mounting plate assembly	Joo
Johtimien lähtö	ylös/alas
Liitäntätapa (sähköinen)	Ruuvi M10
Sulakepesät	NH 3
Nimellisieristysjännite Ui	1 000 V
Nimelliskäyttöjännite	690 V AC
NH-koko	3

# ominaisuudet

Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat	Leveys: 250 mm Korkeus: 298,5 mm Syvyys: 128,7 mm
Käyttölämpötila-alue	-5 °C...35 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...70 °C
Napojen määrä	3-nap.
Kontaminaatioaste	3
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB
Palokuorma	44,94 MJ/m <sup>2</sup>
Häviöteho maks.	84 W
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,8 kg
Bruttopaino	3,882 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	1,68
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25,87
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001040
Tuotekuvaus	RX NH -varoke-erotin, koko 3, 630 A, 3-napainen, ruuvi M10, asennuslevyrakenne

## Hyväksynnät

Hyväksynnät	CQC-CCC
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration