

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.425

RiLineX NH-varokekuormanerotin

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9363.425 - RiLineX NH-varokekuormanerotin

RiLineX NH -varoke-erotin, koko 000, asennuslevyille. Kansi on suljettavissa ja sinetöitävissä sekä siinä on visuaalinen varokevalvonta. Jännitteen turvallinen tarkastus suoritetaan kanteen integroiduilla mittauspisteillä. Huoltotöiden helpottamiseksi NH-varoke-erottimissa on pysäköintiasento. Liitännämalli, jossa on runkoliitin pyöröjohtimien liittämistä varten vähintään 1,5 – enintään 50 mm². Sisältää elektronisen varokevalvonnan.



ominaisuudet

Tilausnro	RX 9363.425
Rakenne	Asennuslevyasennukseen
Hyödyt	Kansi: suljettava ja sinetöitävä Jännitetestaus erillisen aukon kautta Johtimien lähdön suunta vaihdettavissa ilman työkaluja Pysäköintiasento helpottaa huoltotöitä Kaikki variantit myös elektronisella sulakevalvonnalla
Materiaali	Polyamidi (PA 6) Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset KytKentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri	RAL 9005 RAL 35745
Toimitus	Sisältää liitännän sähköiselle varokevalvonnalle
for mounting plate assembly	Joo
Johtimien lähtö	ylös/alas

ominaisuudet

Liitöntätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Sulakepesät	NH 000
Nimellisericistysjännite Ui	1 000 kV
Nimelliskäyttöjännite	690 V AC
NH-koko	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat	Leveys: 53 mm Korkeus: 307,3 mm Syvyys: 80,1 mm
Pyöröjohdinten liitöntä	1,5 - 16 mm ²
Käyttölämpötila-alue	-5 °C...35 °C
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...70 °C
Napojen määrä	3-nap.
Käyttöluokka	AC-23B (400 V/100 A) AC-21B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Kontaminaatioaste	3
elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)	Joo
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 2XB
Palokuorma	9,69 MJ/m ²
Liitöntä pyöröjohtimille, hienojohdot ilman päätehylsyjä	1,5 - 16 mm ²
Liitöntä pyöröjohtimille, hienojohdot ja päätehylsy	1,5 - 50 mm ²
Pyöröjohtimen poikkileikkaus	1,5 - 16 mm ²
Häviöteho maks.	26 W

ominaisuudet

Hukkateho sulakeosaa kohden (maks.)	9 W
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,76 kg
Bruttopaino	0,779 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,26
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,49
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001040
Tuotekuvaus	RX NH -varoke-erotin koko 000, 3-napainen, runkoliitin, varokevalvonnalla

Hyväksynät

Hyväksynät	CQC-CCC
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration